

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261348 16/11
GTIN	4045197656216
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L ₁	16,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1103..
Srednji premik L ₃	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	21 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SVUCR/L11
Celotna dolžina L	180 mm
Višina vpenjanja L ₂	15,5 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	16 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500