

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261344 25/16
GTIN	4045197654137
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	31,5 mm
ISO-oznaka držala	A25R SVQCR/L16
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Dolžina glave $L_1$	43 mm
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik $L_3$	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	23 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	107,5 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 8

269028 8

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni  
vrtilni moment 500 cNm

659957 500