



Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika AD, SK 30 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300465 32
GTIN	4045197674364
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

HOLEX –

precizna vpenjalna matica HOLEX, centrirana ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, vsa držala fino peskana s steklenimi zrcni. Kakovost uravnoveženja $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 2 - 20 mm

Previsna dolžina A: 60 mm

Zunanji \varnothing D: 50 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 32

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 32

Tehnični opis

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	32
za ER-vpenjalne stročnice	32
Vpenjalna širina	2 - 20 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	32
Previsna dolžina A	60 mm
Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D ₁	2-20 mm
Trn za rezkarje	SK 30 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 18000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309000 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309001 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309378 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308981 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308986 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309416 11
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309432 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309418 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309000 17
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309448 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309376 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308981 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308981 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309418 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309448 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309416 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309414 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309376 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309002 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309002 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309448 4,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm s tesnilom	309284
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309000 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309001 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309001 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309001 6
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 30	308785 30
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308981 9

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309448 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309002 19
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309432 4,5
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309377 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309414 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308981 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308981 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309000 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309002 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3–20 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami	309285
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308986 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309001 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309000 7
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309024
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309002 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309002 12
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309377 10
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309377 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309000 9
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309378 16

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308981 17
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309414 16
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 32	309617 32
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309377 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308986 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309001 16
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309377 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308981 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309002 17
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309448 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308981 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308981 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309432 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309376 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309001 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309418 18
ER-vpenjalna matica za ER 32	309580 32
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309377 19
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309377 15
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309448 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309416 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309000 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309002 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309001 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309416 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309000 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309376 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308986 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP s tesnjenjem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309448 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308986 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309002 11
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309378 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308986 17
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309377 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308986 4
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32	309680 32
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309376 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308981 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309000 10

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309376 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308986 11
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309376 2
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309376 15
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309378 20
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309376 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309002 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309001 11
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309418 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309001 19
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309448 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309418 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308986 12
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309378 4
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309377 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309376 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309418 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309002 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309001 18

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309000 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309416 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309414 12
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309448 5
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309377 17
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308986 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309376 12
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309432 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309002 13
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309377 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309002 3
ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309432 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308986 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309000 14
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 32	309610 32
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm	309280
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309377 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309002 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308981 15
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309378 10

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309000 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309000 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309000 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308986 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308981 20
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309377 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309418 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309414 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309002 8
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309377 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308981 19
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309378 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309414 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309376 19
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309414 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309416 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309000 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308981 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309001 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309001 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309416 14

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309376 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309432 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309416 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309002 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309418 20
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309378 6
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 32	309612 32
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309414 18
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308986 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309001 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309001 12
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309448 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309414 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309000 18
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309002 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309416 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309432 12
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309377 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309414 20
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309001 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309000 11
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309377 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308986 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309000 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308986 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompensacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309432 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309418 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309376 20
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309376 17
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309377 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308981 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompensacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309448 9
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309376 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309001 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309414 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308981 18
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309418 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309002 5
	308986 19

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308986 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308986 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309416 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309418 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309418 11
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 8-delna, 4–16, 20 mm s tesnilom	309026
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309376 14
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309377 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309376 13
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309416 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308981 16
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309378 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309001 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309376 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309414 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309416 20