

Garant
Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 32/16mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	33,5 mm
ISO-oznaka držala	A32S SVUCR/L16
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 1604..
Velikost ploščice	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Srednji premik L ₃	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	40 mm
Podložna ploščica	269005 8
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja L ₂	31 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D _s	32 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 8	269005 8
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500