

Garant**Vpenjalna glava Whistle Notch Oblika ADB, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300450 10
GTIN	4045197284532
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z omejlnim vijakom. Držala prenapeta (miren krožni tek!). Z izvrtino RFID/Balluffchip.

Prednosti:

Orodje je s strani vpeto z vpenjalnim vijakom in od zadaj podprto s prislonskim vijakom. Tako vpetje nima zračnosti in ne dopušča vibracij.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in **prijemalno površino z naklonom (2°)** v skladu z DIN 1835 E in DIN 6535 HE.

- **Zmanjšanje dolžine zaradi čelnega ostrenja svedra je možno korigirati z aksialnim pomikom svedra v vpenjalju orodja.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Previsna dolžina A	63 mm
Zunanji Ø D	35 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka

Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50

308720 50

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm

309900 10