

LOCTITE

Trenutno lepilno sredstvo, 20 g, Tovarniška številka: 496



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083352 496
GTIN	4100630496160
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Univerzalno uporabna za povezovanje različnih materialov. Hitro strjevanje in čiste, skoraj nevidne povezave. Strjevanje z vlago iz zraka.

Uporaba:

Univerzalno trenutno lepilno sredstvo za večino materialov. Zelo primerno za **kovine**. V primerjavi z vel. 401 nekaj višja trdnost, vendar manjša temperaturna stabilnost.

Napotek:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.

Tehnični opis

Natezno-strižna trdnost	20 - 30 N/mm ²
Trdnost po	20 - 40 s
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 496
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Dinamična viskoznost	125 mPas

Podatkovni list

Temperatura skladiščenja	2 °C
Oblika	tekoče
Primerno za material	kovinski
Primerno za material	Umetna masa
Primerno za material	Elastomer
Kemična osnova	Metil-cianakrilat
Gostota	1,09 g/cm ³
Temperaturno območje uporabe	-40 - 80 °C
Barva	prozoren
Obstojnost od datuma proizvodnje	20 mesec
Količina polnjenja	20 ml
Maksimalna velikost reže	15 mm
Značilnost blagovnega imena	20 g
Vrsta izdelka	Sekundno lepilo