

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 200, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300545 16
GTIN	4045197284808
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

GARANT –

- **Kakovost uravnoveženja G2,5/25.000 min⁻¹.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min⁻¹) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 0,5 - 10 mm

Zunanji Ø D: 28 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 16

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 16

Tehnični opis

Nadomestna matica HOLEX art. 309580	16
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	16
za ER-vpenjalne stročnice	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
	309403 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za
strmi konus 40

308720 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3
mm

308906 3

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm

309445 2,8

Pritezni čep Form A za strmi konus 40

308600 40

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8
mm

308921 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4
mm

308921 4

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za
strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

ER-vpenjalna matica za ER 16

309580 16

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309402 8

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6
mm

308921 6

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrтанje
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

309445 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309402 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm

308901 2,5

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8
mm

308906 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308920 8

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

308920 9

ET-vpenjalna stročnica za vrтанje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309425 4,5

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309445 5
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309445 4,5
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308906 10
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309404 7
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309445 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER-vpenjalne stročnice 16	309745 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309403 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309404 6
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309403 4,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom	309164
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309403 7
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308922 5
ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309012
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308901 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309403 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309403 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309404 3,5
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 16	309612 16
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309445 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308921 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309402 4
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308922 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309445 2
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 16	309617 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308906 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308901 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309403 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami	309165
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309404 4,5
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309403 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309445 3,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s tesnilom	309014
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40