

**Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086472 M10
GTIN	2050001758019
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Zunanji Ø obroča B	45 mm
Ø naležne zveze C	25 mm
Celotna višina F	45 mm
Notranji Ø obroča A	25 mm
Dolžina navoja matice E	10 mm
Ø navoja	M10

Podatkovni list

Masa	0,11 kg
Dolžina navoja	17 mm
Mera D	10 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	1 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom