

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300530 25
GTIN	4045197284761
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

GARANT –

- **Kakovost uravnoteženja G2,5/25.000 min⁻¹.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana (G2,5/25.000 min⁻¹) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	25
Previsna dolžina A	160 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	25

Nadomestna matica HOLEX art. 309580	25
Vpenjalna širina	1 - 16 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Vpenjalni Ø D ₁	1-16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308941 9
ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309447 5
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309430 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309411 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309409 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308962 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308941 7

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308960 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309430 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309409 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308960 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308946 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308959 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309409 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308941 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308962 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309411 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308941 4

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308959 5
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308960 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308962 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309413 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309413 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308960 8
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308962 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309411 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308960 7
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308959 13
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308946 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309409 6
ER-vpenjalna maticaHigh Speed za ER 40	309610 40

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309447 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308959 7
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308962 3
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309447 4,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308946 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309411 4,5
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mms tesnilom in brizgalnimi šobami	309245
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309413 14
ER-vpenjalna maticaHigh Speed za ER 25	309610 25
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309411 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309413 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308960 13
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309447 3,5

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308960 15
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309430 2,8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308941 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308960 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308962 10
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2–16 mms tesnilom	309244
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308959 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309430 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308962 14
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308962 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308960 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309447 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309409 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309409 12
ER-vpenjalna maticaza glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 25	309617 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309430 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309411 14
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14

Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308962 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308959 6
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308959 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308941 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308959 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308962 9
Momentni nastavek za ER-mini matico za glave za ER- vpenjalne stročnice 25	309745 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308960 5
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309447 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308959 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309409 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309409 11
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308962 15
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309413 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308960 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
	309409 10

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308959 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309413 11
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309413 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308959 12
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308946 7
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 25	309612 25
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309447 6
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308962 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309413 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309413 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309409 7
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308946 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308960 11

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 4–16 mms tesnilom	309022
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308959 4
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309447 7
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308962 5
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308960 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308960 2
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308959 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309411 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308960 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309447 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309411 16
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna matica za ER 25	309580 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309411 6
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308962 13

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309447 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309411 11
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308946 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308959 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308941 16