

Garant

Glava za ER-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 200, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300545 40
GTIN	4045197284839
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.

GARANT –

- **Kakovost uravnoveženja $G2,5/25.000 \text{ min}^{-1}$.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Precizna vpenjalna matica GARANT, finocentrirana ($G2,5/25.000 \text{ min}^{-1}$) in prevlečena s prevleko za doseganje velike vpenjalne sile in manjše obrabe.**
- **Prehod je navrtan.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309449, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

Strategija odrezovanja: HSC

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 40

Nadomestna matica HOLEX art. 309580: 40

Tehnični opis

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	40
za ER-vpenjalne stročnice	40
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Nadomestna matica HOLEX art. 309580	40
Zunanji Ø D	63 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309040 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309040 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	308990 26
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308992 8
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 26 mm	309040 26
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	309040 21
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 21 mm	308990 21
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309040 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309419 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309040 13
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309449 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308992 25
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309419 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309040 16
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309449 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309419 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309040 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309449 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308990 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	308990 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309040 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	309040 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	309040 23

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309434 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308990 15
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309449 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309449 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308992 18
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309434 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309449 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309419 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 40	309610 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309449 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308992 12
ER-vpenjalna matica za glave za ER-vpenjalne stročnice HiRunER za ER 40	309617 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308990 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308992 22

ER-vpenjalna matica za ER 40	309580 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308990 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309040 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309449 10
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308992 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	308990 25
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm	308990 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	308990 22
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309419 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309040 22
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309040 20
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308990 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309434 8
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308990 7
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309040 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtnje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309434 10
	309419 11

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309449 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308990 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308990 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309419 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309419 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308992 14
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309320
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308990 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308990 11
ER-vpenjalna matica z drsnim ležajem za ER 40	309612 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309449 11
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309449 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309040 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308990 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308992 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309419 16
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309434 12
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309434 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309419 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309419 10

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 23-delna, 4-26 mm	309028
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309449 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	309040 24
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	308990 18
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309040 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 22 mm	309419 22
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308990 16
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308992 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309434 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm	309040 19
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308990 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309419 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	308990 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 23 mm	308990 23
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308992 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309040 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309040 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309040 18
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 24 mm	308990 24

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm

309040 25

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus
40

308740 40