

## Garnitura glave za ER-vpenjalne stročnice, SK 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300630 16
GTIN	4045197307910
Razred artikla	37D

### Opis

#### Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Visoka točnost krožnega teka sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- Do 40 % večja vpenjalna sila pri nazivnem  $\emptyset$ .

#### Prednosti:

- Daljša življenjska doba, optimalna procesna varnost.
- Boljša kakovost (kakovost površine, ožje tolerance).
- Nižji proizvodni stroški.

#### Obseg dobave:

ER-glava z matico (št. 300470 vel. 16, 25 oz. 32), vpenjalni ključ za stružne glave ER (št. 613300 vel. 25 oz. 309680 vel. 32) in ER-vpenjalne stročnice (št. 308901, 308941 oz. 308981):

**ER 16 (426 E):** D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 mm.

**ER 25 (428 E):** D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 in 16 mm.

**ER 32 (470 E):** D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 in 20 mm.

Vklj. s kovčkom iz umetne mase.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308830, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300, ER-vpenjalne stročnice art. 308901 – 309434, ER-vpenjalna matica art. 309615 (za tesnilne obročke), tesnilni obročki art. 309625 – 309645 (za art. 309615).

## Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	16
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308920 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
Glava za ER-vpenjalne stročniceOblika ADB za velikost ER-vpenjalnih stročnic 16	300470 16