

Garant**VC.T 160404, Zvrst: HU7310**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261458 HU7310 |
| GTIN | 4045197671882 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 350 - 600 m/min |
| Glavna uporaba | N |
| Lomilec odrezkov | AM |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Globina reza a_p | 0,1 - 4 mm |
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Podajanje f | 0,05 - 0,5 mm/v |
| Zvrst | HU7310 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Rezalni material | HM |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Preveleka | neprevlečeni |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VCGT 160404 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | G |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |