

**Garant****VC.T 160408, Zvrst: HU7310**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261459 HU7310
GTIN	4045197672025
Razred artikla	21G

## Opis

### Tehnični opis

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Glavna uporaba	N
Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

Preveleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje