

Garant**VCGT 160402, Zvrst: HU7310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261457 HU7310
GTIN	4045197671721
Razred artikla	21G

Opis

VCGT 160402 HU7310 Zvrst: HU7310
Lomilec odrezkov: AM
Toleranca: G
Globina reza a_p : 0,1 - 4 mm
Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 350 - 600 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v

Zvrst	HU7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	neprevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160402
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje