

**Garant****VC.T 160404, Zvrst: HB7310**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Razred artikla	21G

## Opis

### Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	AM
Glavna uporaba	N
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje