

Garant**VC.T 160408, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Razred artikla	21G

Opis

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Zvrst	HB7310
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	VCGT 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje