

**Garant**
**Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300685 16
GTIN	4045197291813
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Cilindrična držala z držalom Weldon, vklj. z ER-matico.  
Na voljo je skožnja izvrtina za notranje hlajenje.

**Uporaba:**

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni ključ art. 309680 – 309740.

ER-vpenjalne stročnice art. 308878 – 309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

**Napotek:**

Ni primerno za nakrčevalne postopke.

**Tehnični opis**

Dolžina držala L <sub>1</sub>	140 mm
L <sub>2</sub>	23 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
za ER-vpenjalne stročnice	16 mm
Ø držala d	20 mm
Zunanji Ø D	22 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309372 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HPs tesnjenjem (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308920 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309371 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308922 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308906 6
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 16	309650 16
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309370 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309370 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309403 7
	309164

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309012
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309370 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309370 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309381 20
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309402 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309381 12
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308901 3
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309445 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309371 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309370 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309404 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309403 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308921 6
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309445 4,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308906 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308901 10
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309371 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309403 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309403 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309403 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308906 8
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309445 3,5
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309371 5

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309371 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309445 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309370 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309370 9
ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309445 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HPs tesnjenjem (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309372 6
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309370 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309381 25
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms tesnilom	309014
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309404 3,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309371 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308901 2,5
	309404 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 308920 3

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d  
4 mm 309371 4

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309370 8

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje  
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309445 6

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d  
3 mm 309371 3

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HPs tesnjenjem (4; 6; 8; 10;  
12; 14; 16 mm) 429 E 309394

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni  
Ø vpenjanja d 4 mm 309402 4

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni  
Ø vpenjanja d 2,8 mm 309402 2,8

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3  
mm 308921 3

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4  
mm 308921 4

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje  
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm 309445 2

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni  
Ø vpenjanja d 2,8 mm 309403 2,8

ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtnanje  
navojev in povrtavanje Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 309445 3

ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami  
Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309372 4

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3  
mm 308906 3

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm 308901 2

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7  
mm 308906 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni  
Ø vpenjanja d 7 mm 309402 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309403 9
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309370 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308922 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309403 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308921 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom in brizgalnimi šobami	309165
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309404 6