

**Garant**
**Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 20**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300685 20
GTIN	4045197291820
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

Cilindrična držala z držalom Weldon, vklj. z ER-matico.  
Na voljo je skožnja izvrtina za notranje hlajenje.

**Uporaba:**

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

**Dodatni pribor:**

Vpenjalni ključ art. 309680 – 309740.

ER-vpenjalne stročnice art. 308878 – 309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

**Napotek:**

Ni primerno za nakrčevalne postopke.

**Tehnični opis**

Ø držala d	25 mm
za ER-vpenjalne stročnice	20 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Dolžina držala L <sub>1</sub>	140 mm
Vpenjalna širina	1 - 13 mm
Zunanji Ø D	28 mm
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308930 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308930 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308911 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308930 4
ER-Mini-vpenjalna matica za ER 20	309650 20
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308911 1,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308916 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309406 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309406 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308911 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308930 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308930 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308911 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308930 1
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309406 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308911 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308930 10
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2–13 mm	309200
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308916 11

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308911 2
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308916 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308916 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308911 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308930 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308911 13
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308916 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308911 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308930 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308911 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308911 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308930 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308916 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308916 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308930 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308911 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308911 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mms tesnilom	309018
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308916 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308930 5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308916 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309406 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309406 10

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 12-delna, 2-13 mm	309016
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308911 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309406 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308930 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308911 7
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308916 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309406 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309406 9