

Kotni nastavek za vijačenje, Tip: OSD2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Ustreza vsem običajnim vijačnikom in vrtilnim strojem. Gonilo iz kakovostnega jekla. Kotna mera 30 mm. Ležajna školjka s pritrdilno prirobnico za oporo vrtilnega momenta je brezstopenjsko vrtljiva za 360°. Vpenjalo magnetno, ustreza 1/4-colskemu vijačnemu nastavku za notranji 6-kotnik. Kotni nastavek za vijačenje/vrtanje je idealna rešitev za vse primere vijačenja na ozkih in težko dostopnih mestih.

1/4-colsko magnetno vpenjalo Hex, primerno za standardne vijačne nastavke 25 mm (C 6,3) in kroglično vpenjalo (E 6,3) z zaporo za vijačne nastavke.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	40 Nm
Tip	OSD2
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek