



Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 40 A = 100, Tip CP za ER: 11M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300688 11M
GTIN	2050001703224
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Natančnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, največ 50 mm pri uporabi precizne vpenjalne stročnice HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, nastavek, zasnovan posebej za grobo odrezovanje. Ojačano telo glave poskrbi za boljšo stabilnost in odlično radialno togost. Zunanji in notranji konus sta brušena. Vpenjalna matica s krogličnim ležajem s trapezoidnim finim navitjem za optimalne zatezne momente in vpenjalne sile zmanjšuje nastajanje vibracij.
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno pri CENTRO P → brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666–309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom. HDC posebej primeren za groborezno (med drugim TPC-rezkanje) in gladilno obdelavo oz. obdelavo visoko trdnih ali žilavih materialov.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309381 in za navojne svedre art. 309402 – 309419 (ne Horex). ER vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, ER-vpenjalna matica HDC art. 309657, HP-tesnilni obročki art. 309666–309668, ključ s polžem CP art. 309754; 309756, ključ s polžem HDC art. 309745; 309756.

Napotek:

- **Vpenja le nazivni premer do tolerance premera držala h10.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Vpenjalna širina	1 - 7 mm
Tip CP za ER	11M
Zunanji Ø D	16 mm
Oblika	ADB
Serija	Centro P
Vpenjalni Ø D ₁	1-7 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 40	309655 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309368 5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 11M	309756 11M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309368 1
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
CP-ključ s polžem Tip 11M	309754 11M
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309368 6
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309368 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309368 3
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309369 4
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309369 6

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309368 2
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309369 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309368 7
ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309369 3
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309399 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309399 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309399 3,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309399 4,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	309399 2,5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309399 2,8