

Garant

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, desna, HB7010, Korakov na colo: 8

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	270900 8
GTIN	4045197531766
Razred artikla	21J

Tehnični opis

Število korakov/colo	8
Rezalni material	HM
Notranja/zunanja uporaba	zunaj
Vrsta uporabe	desno
Profil rezalnih obračalnih ploščic	Polni profil
Zvrst	HB7010
Vrsta navoja	UNS
Vrsta navoja	UNF
Vrsta navoja	UNC
Vrsta navoja	UNEF
Vrsta navoja	UN
Vrsta navoja	UN-LH

Vrsta navoja	UNC-LH
Vrsta navoja	UNF-LH
Vrsta navoja	UNEF-LH
Vrsta navoja	UNS-LH
Kot profila	60 stopinj
Debelina	3,6 mm
Velikost ploščice L	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	250 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	180 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
GG(G)	primerno	130 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	150 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

