



Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 40 A = 70, Tip CP za ER: 16M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300687 16M
GTIN	2050001705488
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3µm pri (3 × D, maksimalno 50 mm).
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666 – 309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309378 in za navojne svedre art. 309402 – 309418 (ne Horex), ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, HP-tesnilni obročki art. 309666 – 309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- **Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.**

· **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: ADB

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Zunanji Ø D: 22 mm

Tehnični opis

Tip CP za ER	16M
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Zunanji Ø D	22 mm
Oblika	ADB
Serija	Centro P
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309404 4,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309370 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309404 7
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309371 8
CP-ključ s polžem Tip 16C	309754 16C
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309371 5
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309370 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309371 10
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309371 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309371 7
	309402 4

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 308765 40

Pritezni čep Form A za strmi konus 40 308600 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40 308605 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309402 6

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40 308760 40

CP-ključ s polžem Tip 16MS 309754 16MS

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 309370 3

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40 308806 40

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309370 4

Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za
velikost strmega konusa 40 308830 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm 309404 3,5

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm 309370 1

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40 308795 40

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309370 8

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872
primerno za velikost strmega konusa 40 308810 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za
strmi konus 40 308700 40

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309370 10

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za
strmi konus 40 308801 40

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308650 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309404 6

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 6 mm 309371 6

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm 309370 5

ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna Tip CP za ER 40	309655 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Momentni nastavek za pritezne čepo po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309371 9
Vpenjalni ključ za pritezne čepo DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309371 3
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309370 6
CP-ključ s polžem Tip 16	309754 16
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16	309756 16
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16C	309756 16C
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309370 2
CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16MS	309756 16MS
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8