



Držalo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 8



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300682 8 |
| GTIN | 2050001705679 |
| Razred artikla | 33F |

Opis

Izvedba:

Cilindrična držala Fahrion CENTRO P **brez vpenjalnih matic.**

Na voljo je skoznja izvrtina za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 309754; 309756.

ER-vpenjalne stročnice art. 309365 – 309372, nadomestna ER-mini CP-matica art. 309655; 309665.

Napotek:

Ni primerno za nakrčevalne postopke. Brez možnosti nastavljanja dolžine.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|----------|
| Vpenjalna širina | 1 - 5 mm |
| Ø držala d | 10 mm |
| Dolžina držala L ₁ | 138 mm |
| za ER-vpenjalne stročnice | 8 |
| L ₂ | 10 mm |
| Zunanji Ø D | 10 mm |
| Serija | Centro P |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 μm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309372 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309365 3 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309370 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309369 3 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309368 3 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 16DI | 309665 16DI |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 309368 2 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309371 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309371 7 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309370 10 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 309368 1 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309371 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309372 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309371 9 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309365 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309369 4 |

| | |
|---|--------------|
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 16 | 309655 16 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 309365 1 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309371 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 309370 1 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 32 | 309655 32 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 8M | 309655 8M |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309370 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309369 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309370 3 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309371 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 309365 2 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309371 3 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 32DI | 309665 32DI |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309368 7 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 25 | 309655 25 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309368 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309365 5 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 25DI | 309665 25DI |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 16C | 309655 16C |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309369 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309370 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309371 10 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 16CDI | 309665 16CDI |

| | |
|--|---------------|
| ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 16MSDI | 309665 16MSDI |
| ER-vpenjalna matica CENTRO Pza tesnilne obročke HP Tip CP za ER 40DI | 309665 40DI |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 11M | 309655 11M |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309368 6 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309370 9 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309370 6 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 40 | 309655 40 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 309370 2 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309370 7 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309372 8 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309368 4 |
| ER-vpenjalna matica CENTRO PStandardna Tip CP za ER 16MS | 309655 16MS |