



Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 40 A = 100, Tip CP za ER: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300688 16
GTIN	2050001703248
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena. Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3µm pri (3 × D, maksimalno 50 mm).
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666 – 309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309378 in za navojne svedre art. 309402 – 309418 (ne Holes), ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, HP-tesnilni obročki art. 309666 – 309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- **Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.**

· **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: ADB

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Zunanji Ø D: 30 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Tip CP za ER	16
Zunanji Ø D	30 mm
Oblika	ADB
Serija	Centro P
Trn za rezkarje	SK 40 A = 100
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309371 8
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309371 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
	308740 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16	309756 16
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309371 6
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309371 3
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Momentni nastavek za pritezne čepo po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309404 4,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309370 10
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309371 10
Vpenjalni ključ za pritezne čepo DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309402 9
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309370 7
Vpenjalni ključ za pritezne čepo ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309404 7
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309370 5
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309402 4,5
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309402 6
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309371 4
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309371 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	309370 1
CP-ključ s polžem Tip 16	309754 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309370 9
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309370 8
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309404 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309371 9
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309402 8
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309370 3
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309370 2
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309370 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309404 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309402 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna Tip CP za ER 40	309655 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309370 4
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40