



## Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, SK 40 A = 70, Tip CP za ER: 25AD



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300687 25AD
GTIN	2050001734365
Razred artikla	33F

### Opis

#### Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Natančnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, največ 50 mm pri uporabi precizne vpenjalne stročnice HP.
- HDC = Heavy Duty Chuck, nastavek, zasnovan posebej za grobo odrezovanje. Ojačano telo glave poskrbi za boljšo stabilnost in odlično radialno togost. Zunanji in notranji konus sta brušena. Vpenjalna matica s krogličnim ležajem s trapezoidnim finim navitjem za optimalne zatezne momente in vpenjalne sile zmanjšuje nastajanje vibracij.
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno pri CENTRO P → brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666–309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije).

#### Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitve vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

#### Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom. HDC posebej primeren za groborezno (med drugim TPC-rezkanje) in gladilno obdelavo oz. obdelavo visoko trdnih ali žilavih materialov.

#### Obseg dobave:

**Brez vpenjalne matice.**

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368 – 309381 in za navojne svedre art. 309402 – 309419 (ne Horex). ER vpenjalne matice CP art. 309655; 309665, ER-vpenjalna matica HDC art. 309657, HP-tesnilni obročki art. 309666–309668, ključ s polžem CP art. 309754; 309756, ključ s polžem HDC art. 309745; 309756.

#### Napotek:

- **Vpenja le nazivni premer do tolerance premera držala h10.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: AD

Vpenjalna širina: 2 - 16 mm

Zunanji Ø D: 40 mm

## Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 16 mm
Tip CP za ER	25AD
Previsna dolžina A	70 mm
Zunanji Ø D	40 mm
Oblika	AD
Serija	Centro P
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309373 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309373 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309413 9
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309373 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309413 11
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309409 9
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	309373 3
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309409 14
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309373 2
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309413 6
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309375 8
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309374 10
	309413 4,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja  
d 15 mm

309374 15

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja  
d 6 mm

309374 6

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus  
40

308806 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za  
strmi konus 40

308700 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309409 4,5

CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 25

309756 25

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872  
primerno za velikost strmega konusa 40

308810 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309409 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309413 8

Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus  
40

308802 40

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami  
Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309375 4

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm

309373 13

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN  
69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309373 8

Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čep Form A za strmi konus 40

308600 40

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm

309413 12

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40

308660 40

309374 4

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309373 4

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 309375 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309409 10

Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40 308605 40

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309375 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309413 10

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm 309373 9

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309373 6

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 309374 3

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm 309375 12

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309409 6

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm 309374 13

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 309373 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm 309409 16

ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna Tip CP za ER 40 309655 40

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm 309374 11

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309374 8

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm 309374 14

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm 309409 11

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
CP-ključ s polžem Tip 25	309754 25
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309374 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309373 10
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309374 16
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	309373 15
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309409 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309375 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309413 14
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309374 9
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309374 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309409 12
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309373 16
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309373 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309413 7
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309374 5

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40