

Garant

Mini držalo za ER-vpenjalne stročnice cilindrično, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 300685 11 |
| GTIN | 4045197291806 |
| Razred artikla | 31A |

Opis

Izvedba:

Cilindrična držala z držalom Weldon, vklj. z ER-matico.
Na voljo je skožnja izvrtina za notranje hlajenje.

Uporaba:

Za podaljševanje vpenjalnih glav v glavah za prijemalno površino oz. v glavah za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Vpenjalni ključ art. 309680 – 309740.

ER-vpenjalne stročnice art. 308878 – 309434, nadomestna ER-mini matica art. 309580; 309650.

Napotek:

Ni primerno za nakrčevalne postopke.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| L ₂ | 19 mm |
| Vpenjalna širina | 0,5 - 7 mm |
| Ø držala d | 16 mm |
| Dolžina držala L ₁ | 150 mm |
| za ER-vpenjalne stročnice | 11 mm |
| Zunanji Ø D | 16 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm |
| Strategija odrezovanja | HSC |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|--|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm | 308881 1,5 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309369 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309368 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 308881 1 |
| ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308882 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308881 3 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309368 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308881 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309369 3 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm | 309010 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308918 2 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309368 5 |
| ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308882 4 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 308918 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309369 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309368 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm | 308881 3,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308918 5 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 309368 2 |

| | |
|---|------------|
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm | 308881 2 |
| ER-vpenjalna stročnica HPs tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309369 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308918 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 308918 1 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm | 309155 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308918 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm | 308881 5,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308918 6 |
| ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 308882 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 308881 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 308881 7 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm | 309368 4 |
| ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm | 309368 1 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm | 308881 6,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 308881 6 |
| ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308882 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 308881 5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm | 308881 2,5 |
| ER-Mini-vpenjalna matica za ER 11 | 309650 11 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309399 6 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309399 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm | 309399 2,5 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm | 309399 3,5 |
| ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm | 309399 2,8 |

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre Nazivni Ø
vpenjanja d 4 mm

309399 4