

Garant**Glava za OZ-vpenjalne stročnice Oblika ADB, SK 40 A = 70, Vpenjalna širina: 2-16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Zunanji in notranji konus sta brušena.

Kroglično uležajena vpenjalna matica. Za večjo vpenjalno silo in boljši krožni tek.

GARANT –

Z izvrtino RFID/Balluffchip. Vsa držala prenapeta (miren tek!). Centrirana vpenjalna matica (G2,5/25.000 min⁻¹).

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6388, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, OZ-vpenjalne stročnice art. 309540 – 309565, objemni ključ art. 628400.

Tehnični opis

Nadomestna vpenjalna matica art. 309670	2 - 16
Primeren objemni ključ art. 628400	40 / 42
Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalna širina	2 - 16 mm
Zunanji Ø D	43 mm

Vpenjalni $\varnothing D_1$	2-16 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μ m
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	309540 4
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 15 mm	309540 15
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 16 mm	309540 16
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni \varnothing vpenjanja d 10 mm	309540 10
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M

OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309540 8
Objemni ključs kljunom za zunanji Ø matice 40/42 mm	628400 40/42
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309540 7
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309540 6
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309540 5
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309540 12
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	309540 13
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309540 11
OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309540 9
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
	309540 14

OZ-vpenjalna stročnica za glavo Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40