



Obesni prstan z vijakom, Ø navoja: M16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086472 M16
GTIN	2050001741776
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Zunanji Ø obroča B	63 mm
Dolžina navoja matice E	14 mm
Ø naležne zveze C	35 mm
Notranji Ø obroča A	35 mm
Masa	0,31 kg
Celotna višina F	62 mm

Podatkovni list

Ø navoja	M16
Dolžina navoja	27 mm
Mera D	14 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	4 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom