

**LOCTITE****Poliolefinsko lepilo, 20 g, Tovarniška številka: 406**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083362 406
GTIN	4058093008928
Razred artikla	04L

## Opis

### Uporaba:

Za težko lepljive umetne mase, kot so PE, PP, PTFE, Santoprene in drugi termoplastični elastomeri. Za boljšo oprijemljivost je mesto lepljenja potrebno predhodno obdelati s Primer 770.

### Obseg dobave:

Poliolefinsko lepilo 406.

## Tehnični opis

Natezno-strižna trdnost	15,5 N/mm <sup>2</sup>
Oznaka proizvajalca	LOCTITE 406
Trdnost po	2 - 10 s
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Dinamična viskoznost	20 mPas
Temperatura skladiščenja	2 - 8 °C
Obstoynost od datuma proizvodnje	20 mesec

## Podatkovni list

Gostota	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturno območje uporabe	-40 °C
Barva	prozoren
Kemična osnova	Etil-cianakrilat
Oblika	tekoče
Primerno za material	PE
Primerno za material	PP
Primerno za material	Elastomer
Količina polnjenja	20 ml
Maksimalna velikost reže	0,15 mm
Značilnost blagovnega imena	20 g
Vrsta izdelka	Sekundno lepilo