

**Obesni prstani z matico, Ø navoja: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086477 M12
GTIN	2050001741813
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Izredno čvrsti obesni prstani z vijakom/matico, lakirani z rdečo barvo.

Napotek:

Obesnih prstanov z vijakom ali matico ni dovoljeno obremenjevati pod kotom 90° glede na os vijaka!

SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Tehnični opis

Celotna višina F	62 mm
Notranji Ø obroča A	35 mm
Ø naležne zveze C	35 mm
Zunanji Ø obroča B	63 mm
Masa	0,27 kg
Ø navoja	M12

Podatkovni list

Dolžina navoja matice E	14 mm
Mera D	14 mm
Nosilnost WLL SF 4:1	1,6 t
Vrsta izdelka	Obesni prstan z vijakom