

HOLEX**Močna vpenjalna glava, SK 40, Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300775 32
GTIN	4045197546982
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309566 – 309570.

Tehnični opis

Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	66 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	68 / 75
Previsna dolžina A	105 mm
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Vpenjalna sila do	900 Nm
Trn za rezkarje	SK 40

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309570 6
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309570 10
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309570 16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309570 25

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309570 20
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309570 18
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309570 8
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309570 12
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40