

**HOLEX****Močna vpenjalna glava, SK 50, Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300778 20
GTIN	4045197550873
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vpenjalno matico.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309566 – 309570.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	90 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	52 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	52 / 55
Vpenjalna sila do	500 Nm
Trn za rezkarje	SK 50

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309566 12
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309570 20
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309570 18
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309566 16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309570 16
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309570 10
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309566 6
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309566 10

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309570 8
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309566 8
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 25 mm	309570 25
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309570 6
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309570 12
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50