

HOLEX**Močna vpenjalna glava, SK 50, Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300778 32
GTIN	4045197546999
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

- **Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.**
- **Zaščita s premazom proti koroziji.**
- **Zatesnjena pred prahom in vodo.**
- **Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.**
- **Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep art. 308600 – 308806.

Vpenjalne stročnice art. 309566 – 309570.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Previsna dolžina A	105 mm
Zunanji Ø vpenjalne stročnice D	66 mm
Primeren objemni ključ art. 628400	68 / 75
Vpenjalna sila do	900 Nm
Trn za rezkarje	SK 50

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Močna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm	309570 20
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309570 10
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309570 16
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm	309570 18
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309570 6
	309570 8

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \emptyset
vpenjanja d 8 mm

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus
50

308740 50

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50

308640 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus
50

308615 50

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \emptyset
vpenjanja d 12 mm

309570 12

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50

308660 50

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo Nazivni \emptyset
vpenjanja d 25 mm

309570 25