

**Garant**
**Garnitura ploščic za struženje navoja, velikost 16, HB7010, Tip: IR**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	271900 IR
GTIN	4045197370976
Razred artikla	21J

**Opis**
**Vsebina:**

Polni profil, metrični 60°: Art. 270756 vel. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Delni profil, metrični 60°: Art. 270792 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Polni profil, BSW 55°: Art. 270824 vel. 14; 11

Vrsta navoja: M

Vrsta navoja: M-LH

Vrsta navoja: MF

Vrsta navoja: G

Vrsta navoja: BSW

Vrsta navoja: MF-LH

Smer obdelave: desne

**Tehnični opis**

Smer obdelave	desne
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW

Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSW-LH
Zvrst	HB7010
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

## Pribor

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 1 mm	270756 1
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, desna Korakov na colo 14	270824 14
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 1,5 mm	270756 1,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, desna Korakov na colo 11	270824 11
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 2 mm	270756 2
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 3 mm	270756 3
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 1,75 mm	270756 1,75
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 2,5 mm	270756 2,5
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; notranji navoj, desna Korak 1,75-3 mm	270792 1,75-3