

Garant**Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 40 A = 160, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300895 40
GTIN	4045197285287
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Ø trna d ₁	40 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	41 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	27 mm

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Zunanji Ø D	70 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D ₁	40 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
	308615 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Specialni ključ za Ø trna 40 mm

309840 40

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40

308785 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm

309860 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308660 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm

309870 40