

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 44/9,3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona.

Napotek:

Previsna dolžina je nastavljiva od 8 mm do 44 mm.

Tehnični opis

Velikost ploščice	9,3 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 7
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	ne
\varnothing držala D_s	16 mm
Kot naklona	2,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Vpenjalni vijak Tip 7	279810 7
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200