

**Garant****Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300950 40
GTIN	4045197285430
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.  
**GARANT** – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Uporaba:**

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	40
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	41 mm
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	27 mm

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Zunanji Ø D	70 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm	309870 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50