

Garant**Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 50 A = 130, Ø trna d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300985 40
GTIN	4045197285485
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
GARANT – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	130 mm
Ø trna d ₁	40 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	41 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	40
Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	27 mm

Primeren specialni ključ art. 309840	40
Zunanji Ø D	70 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	40
Vpenjalni Ø D ₁	40 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
Sojemalni obroč za Ø trna 40 mm	309870 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50