

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 2,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 32/16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona. Z notranjim hlajenjem.

Uporaba:

Za metrični navoj M20 × 2,5; M22 × 2,5 in M24 × 3.

Tehnični opis

Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	17 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 5
Srednji premik L_3	10,3 mm
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_s	20 mm
Kot naklona	2,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak Tip 7	279810 7
Vpenjalni vijak Tip 5	279810 5
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200