

Garant
Garnitura ploščic za struženje navoja, velikost 16, HB7010, Tip: EL

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271900 EL
GTIN	4045197371492
Razred artikla	21J

Opis
Vsebina:

Polni profil, metrični 60°: Art. 270720 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Delni profil, metrični 60°: Art. 270745 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Polni profil, BSW 55°: Art. 270805 vel. 14; 11

Tehnični opis

Smer obdelave	levo
Rezalni material	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW
Vrsta navoja	MF-LH
Vrsta navoja	G-LH
Vrsta navoja	BSW-LH
Zvrst	HB7010

Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja
Pribor	
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 1,75 mm	270776 1,75
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 2 mm	270720 2
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 1,5 mm	270720 1,5
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 2,5 mm	270720 2,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, leva Korakov na colo 11	270834 11
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 1,25 mm	270720 1,25
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 3 mm	270776 3
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 1 mm	270720 1
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; notranji navoj, leva Korakov na colo 14	270834 14
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 1,5 mm	270776 1,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; zunanji navoj, leva Korakov na colo 11	270805 11
Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 2,5 mm	270776 2,5
	270720 3

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 3 mm

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 0,5-1,5 mm

270745 0,5-1,5

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 1 mm

270776 1

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 55°; zunanji navoj, leva Korakov na colo 14

270805 14

Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 60°; notranji navoj, leva Korak 2 mm

270776 2

Ploščica za struženje navoja z delnim profilom 60°; zunanji navoj, leva Korak 1,75-3 mm

270745 1,75-3