


Garant**Držalo za zunanje struženje eco, levo, Velikost držala / ploščice L: 16/16 mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo ter večjo procesno varnost in produktivnost.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900 – 319886.

z notranjim hlajenjem: da

Funkcijska širina L₄: 16 mm

Dolžina glave L₁: 27 mm

Celotna dolžina L: 74 mm

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico: 279810 2

Podložna ploščica 1,5°: 272610 1,5

Vijak za podložno ploščico: 279824 1

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	16 mm
za velikost ploščice	16 mm
Velikost držala	16 mm

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Podložna ploščica 1,5°	272610 1,5
Dolžina glave L ₁	27 mm
Celotna dolžina L	74 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak	272500
Vijak za podložno ploščico	272540
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
Podložna ploščica za držala za zunanje struženje Kot naklona 1,5 stopinj	272610 1,5
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500