

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, levi, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 32/16mm

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 272142 32/16 |
| GTIN | 4045197431103 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

S fiksnim kotom vzpona.

Z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------------------|
| Velikost ploščice | 16 mm |
| Vijak za obračalno ploščico | 279810 5 |
| Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} | 17 mm |
| Srednji premik L_3 | 10,3 mm |
| Celotna dolžina L | 180 mm |
| z notranjim hlajenjem | da |
| \varnothing držala D_s | 20 mm |
| Kot naklona | 1,5 stopinj |
| Vrsta uporabe | levi |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Vpenjalni vijak Tip 5 | 279810 5 |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm | 659957 200 |