

Garant**Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala / ploščice L: 32/22mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Razred artikla	21W

Opis

Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Podložna ploščica 1,5°	272606 1,5
Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 3
Dolžina glave L ₁	36 mm
Velikost držala	32 mm
Vijak za podložno ploščico	279824 2
Celotna dolžina L	175 mm
Velikost ploščice	22 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeER Kot naklona 1,5 stopinj	272606 1,5
Vpenjalni vijak Tip 3	279810 3
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Vijak za podložno ploščico Tip 2	279824 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500