

HOLEX®
Kombinirani trn za rezkarje Form A, SK 50 A = 100, Ø trna d1: 16 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	300980 16
GTIN	4045197145567
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Standardno z izvrtino Balluffchip.

Uporaba:

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

Obseg dobave:

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600; 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6358

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min⁻¹

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Zunanji Ø D: 32 mm

Dolžina trna za rezkarje L₃ s sojemalnim obročem: 17 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 27 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 16

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870: 16

primerni specialni ključ art. 309840: 16

Tehnični opis

Dolžina trna za rezkarje L ₃ s sojemalnim obročem	17 mm
Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	16
Nadomestna matica za rezkarje art. 309860	16
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	27 mm
Ø trna d ₁	16 mm
primerni specialni ključ art. 309840	16
Zunanji Ø D	32 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 100
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 16 mm	309860 16
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Sojemalni obroč za Ø trna 16 mm	309870 16
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308820 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50