

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, levi, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 40/16mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kotom vzpona.
Z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Velikost ploščice	16 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 5
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
Srednji premik L_3	11,5 mm
Celotna dolžina L	180 mm
z notranjim hlajenjem	da
\varnothing držala D_s	20 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Vpenjalni vijak Tip 5	279810 5
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200