

**Garant****Kombinirani trn za rezkarje Oblika ADB, SK 50 A = 160, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	300990 22
GTIN	4045197285508
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni. Z izvrtino Balluff/RFID-čip.  
**GARANT** – Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

**Uporaba:**

- **Z moznikom za rezkarje z vzdolžnim utorom, npr. DIN 841.**
- **S sojemalnim obročem za rezkarje s prečnim utorom DIN 1880 in glavami za rezkanje DIN 1830.**

**Obseg dobave:**

Vklj. z moznikom, sojemalnim obročem in priteznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, specialni ključ art. 309840.

**Napotek:**

Možnost notranjega hlajenja samo s primernim priteznim vijakom art. 309861.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	160 mm
Dolžina trna za rezkarje L <sub>3</sub> s sojemalnim obročem	19 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	31 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm

Nadomestni sojemalni obroč art. 309870	22
Zunanji Ø D	40 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6358
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Trn za rezkarje

## Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Sojemalni obroč za Ø trna 22 mm	309870 22
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 22 mm	309860 22
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Specialni ključ za Ø trna 50 mm	309840 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 50 mm	309860 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22