

**Garant**

**Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 1,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 60/11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

**S fiksnim kotom vzpona.**

**Z notranjim hlajenjem.**

**Tehnični opis**

Velikost ploščice	11 mm
Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Srednji premik L <sub>3</sub>	7,3 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	13 mm
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	da
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Kot naklona	1,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500