

Garant**Držalo za zunanje struženje, levo, Velikost držala / ploščice L: 16/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	272002 16/16
GTIN	4045197430519
Razred artikla	21W

Opis

Obseg dobave:
S podložno ploščico 1,5°.

Tehnični opis

Vpenjalni vijak za obračalno ploščico	279810 2
Vijak za podložno ploščico	279824 1
Podložna ploščica 1,5°	272610 1,5
Funkcijska širina L ₄	16 mm
Velikost držala	16 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Celotna dolžina L	97 mm
Velikost ploščice	16 mm
Vrsta uporabe	levo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna plošča za vrtljiva vpenjalna držala in nože za notranje struženjeEL/IR Kot naklona 1,5 stopinj	272610 1,5
Vpenjalni vijak	272500
Vpenjalni vijak Tip 2	279810 2
Vijak za podložno ploščico Tip 1	279824 1
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500