

**HOLEX®****Vpenjalni trn za rezkalne glave Form A, SK 40 kratka, Ø trna d1: 40 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301020 40
GTIN	4045197145697
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- **Vpenjalni Ø 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Kratka prevesna dolžina.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**

**Obseg dobave:**

Vključno z zateznim vijakom za rezkar.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308810 – 308830, specialni ključ art. 309840.

Standard: DIN 6357

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1

Standard vpenjalnega trna: DIN 69871

Oblika: A

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min<sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka: ≤ 6 µm

Previsna dolžina A: 50 mm

Zunanji Ø D: 88 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L<sub>4</sub>: 27 mm

Nadomestna matica za rezkarje art. 309860: 40

primerni specialni ključ art. 309840: 40

**Tehnični opis**

primerni specialni ključ art. 309840	40
Previsna dolžina A	50 mm
Ø trna d <sub>1</sub>	40 mm
Nadomestna matica za rezkarje art. 309860	40
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L <sub>4</sub>	27 mm
Zunanji Ø D	88 mm
Trn za rezkarje	SK 40 kratka
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 6 µm
Strategija odrezovanja	HPC

## Pribor

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Specialni ključ za Ø trna 40 mm	309840 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 40 mm	309860 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
	308812 40

Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 40 SK	308830 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Mazak, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A ( L1 = 29 mm) za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 40 SK	308810 40