

Garant

Noži za notranje struženje s fiksnim kotom vzpona 0,5°, desni, Previsna dolžina / velikost ploščice L: 32/11 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	272091 32/11
GTIN	4045197645470
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:
S fiksnim kotom vzpona.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	279810 4
Srednji premik L ₃	8,9 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	100 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Ø držala D _s	16 mm
Kot naklona	0,5 stopinj
Vrsta uporabe	desni
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 4	279810 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500